

El analizador de humedad U.S. Solid es preciso y confiable. Proporciona un alto nivel de comodidad operativa y sensibilidad de respuesta para facilitar la determinación del contenido de humedad de sus muestras. El analizador de humedad de sólidos. Ofrece múltiples modos y una variedad de métodos preestablecidos para satisfacer las necesidades de medición de varias muestras. Sus materiales y configuraciones determinan su calidad superior y su



buena experiencia de uso.

Hay disponibles

3 modos de secado y 3 modos de finalización

El analizador de humedad U.S. Solid USS-HMA02 proporciona tres modos de secado (estándar, rápido y suave) y tres modos de finalización (automático, manual y temporizador) para cumplir con los requisitos de diferentes usuarios al medir muestras con diferentes propiedades.

Se pueden preconfigurar y almacenar 16 grupos de métodos

El analizador de humedad U.S. Solid USS-HMA02 puede almacenar un total de 16 grupos de métodos de medición de 0 a F. Los ajustes de prueba, incluido el modo de secado, el modo de finalización y el tiempo de secado, se pueden configurar para cada grupo.

Se pueden cambiar varios resultados de visualización

El analizador de humedad U.S. Solid USS-HMA02 ofrece tres tipos de visualización de resultados, incluido el porcentaje de humedad, el peso seco y el porcentaje de peso seco, lo que facilita a los usuarios la adquisición de los datos del resultado.

## **Especificaciones**

· Capacidad: 110 g

• Legibilidad de peso: 0,001 g• Legibilidad de humedad: 0.01